



## Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvas „TruCheck™ Plus“, maksimalus sukimo momentas: 3 N·m



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	654475 3
GTIN	5060207562553
Produktų klasė	66D

### Aprašas

#### Aprašymas:

- **3 darbo režimai: Besikeičiantys rodmenys (Track), sulenkimo momento atpažinimas (First Peak), aukščiausios vertės rodmuo (Final-Peak).**
- **Paprasta reikiamo sukimo momento su tolerancijos ribomis įvestis.**
- **Mato vienetai: N·m, lbf·ft, lbf·colis.**

Didelis, gerai įskaitomas LED ekranas. Galimas duomenų perdavimas RS232C jungiamuoju kabeliu.

#### Privalumai:

Trimis LED-ais greitai ir optiškai lengvai matomas būsenos rodmuo.

#### Tiekimo sudėtis:

Su RS232C kabeliu (prijungti prie kompiuterio arba spausdintuvo) ir maitinimo bloku, tvirtame plastikiniame lagamine.

Dirección de apriete: Apriete a la derecha y a la izquierda

Kiristysuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen

Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche

Meghúzás irány: Jobbos és balos meghúzás

Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario

Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen

Užveržimo momento matavimo tikslumas:  $\pm 1\%$

Matavimo ribos (diapazonas): 0,1 - 3 N·m

Indikatoriaus plotis: 175 mm

Indikatoriaus aukštis: 64 mm

Indikatoriaus gylis: 72 mm  
 Svoris: 2,6 kg  
 Adapteris su kvadratu: 1/4 in

## Techninis aprašymas

Adapteris su kvadratu	1/4 in
Indikatoriaus gylis	72 mm
Svoris	2,6 kg
Šešiabriaunio laikiklis	1/4 in
Indikatoriaus plotis	175 mm
maksimalus sukimo momentas	3 N·m
Matavimo ribos (diapazonas)	0,1 - 3 N·m
Indikatoriaus aukštis	64 mm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±1 %
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Sąsaja	RS232C sąsaja
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Kalibravimas	O4

## Paslaugos

Kalibravimas Sukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis maksimalus sukimo momentas 400/2 Nm	018860 400/2
DAkS kalibravimas Sukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis maksimalus sukimo momentas 1000/2 Nm	018840 1000/2

## Priedai

Programinė įranga dinamometriniams raktams tikrinti	654270
RS232 PC laidas	654344