

Garant**Feedking greitaeigė freza, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 42/6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212905 42/6
GTIN	4045197715326
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Plokštelė su **specialia** pjovimo briaunos geometrija frezavimui didelėmis pastūmomis. Žemą radialinį mušimą užtikrina **susistabilizuojantis keičiamų plokštelių lizdas. Dėl specialios pjovimo briaunos geometrijos** sumažėja pjovimo jėga, todėl sukliui tenka **mažesnė apkrova.**

Privalumai:

Maksimalus efektyvumas dėl **išskirtinio 4-ių briaunų** keičiamų plokštelių tvirtumo.

Pastaba:

Naudojant ilgintuvus reikalingas vidinis aušinimas. Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 9IP** .

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	XD.. 070308
Ø D ₂	28,7 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Ø D ₃	29 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	42 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	0,85 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219810 (9IP; 2,2 Nm)

Tvirtinimo sriegis M	M16
Bendras ilgis L_{viso}	42 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	28 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	71 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	0,85 mm
Nuožulos kampas α_{max}	0,61 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	82 mm
Serija	FeedKing
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219810
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 9IP	674252 9IP
Dinamometrinis atsuktuvai, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2