

**Garant**
**VHM-HPC grąžtas tipas FS Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 19 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	122675 19
GTIN	4045197398536
Produktų klasė	11E

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Ypač tvirtas**, su pastorinta šerdimi, **specialus profilis**. Speciali viršūnės geometrija.

**Mažas spindulinis mušimas ir didelis patvarumas.**

**Išgręžiamos tikslios, kokybiškos kiaurymės.**

**Rekomendacija:**
**Maksimalus gręžimo gylis:**

drožlių griovelio ilgis (žr. lentelę) minus  $1,5 \times$  nominalus  $\varnothing$ .

**Pastaba:**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Norma: DIN 6537

Tolerancija Nominalusis  $\varnothing$ : h7

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pusiaus standartinis: taip

Tolerancija Nominalusis  $\varnothing$ : h7

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis  $L_2$ : 72,5 mm

Bendras ilgis L: 153 mm

Koto  $\varnothing D_s$ : 20 mm

Pastūma f titanui  $> 850 \text{ N/mm}^2$ : 0,2 mm/aps,

**Techninis aprašymas**

Užspaudimo griovelio ilgis c	101 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto tolerancija	h6
Pastūma f titanui $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,2 mm/aps,

Nominalusis $\varnothing D_c$	19 mm
Tolerancija Nominalusis $\varnothing$	h7
Koto $\varnothing D_s$	20 mm
Bendras ilgis L	153 mm
Norma	DIN 6537
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis $L_2$	72,5 mm
Pusiau standartinis	taip
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Gręžimo gylis iki	6×D
Tipas	FS
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas