

**Garant****Sriegimo patronas MLA IK 50 bar, Koto Ø 25 mm, Sriegiams: M6-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	338121 M6-20
GTIN	4045197801968
Produktų klasė	31M

**Aprašymas****Modelis:**

- Amortizuojantis elementas minimaliai kompensuoja ašinį ilgį (MLA).
- Sriegiklio patvarumas padidėja iki 300 %.
- Vidinis aušinimas iki 50 bar.
- Patikimas tvirtinimas greitojo keitimo ER užspaudimo įvorėse.
- Kūginio koto radialinis mušimas < 3 µm.

**Paskirtis:****Apdirbimo centruose su sinchroniniu sukliu.**

- Sriegiklio ir sinchroninio suklio žingsnio skirtumams kompensuoti.
- Sriegiklio žingsnio tolerancijai kompensuoti.

**Priedai pasirinktinai:**

ER spyruokliuojančias įvoves žr. Nr. 308881-309240 (dyd. ER11 / 16 / 25). ER spyruokliuojančias įvoves sriegikliams su kvadratu žr. Nr. 309399 - 309413 (dyd. ER 11 /16 / 25).

Greitojo keitimo įvoves ir ilgintuvus žr. nr. 338120 – 338142.

Užtraukimo varžtus žr. Nr. 308600–308806.

Vamzdelį aušinimo skysčiui, kūgiui HSK žr. Nr. 309880.

Užveržimo raktus, skirtus HSK, žr. Nr. 309890.

**Pastaba:**

Maksimalus sūkių skaičius 4000 min<sup>-1</sup>.

**Techninis aprašymas**

Ilgio kompensacija gniuždant	0,2 mm
------------------------------	--------

Išorinis Ø D	60 mm
Ilgio kompensacija tempiant	1 mm
Tinka ER dydžiams	25
Vidinis Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	56 mm
Laikiklis	Koto Ø 25 mm
Vidinis aušinimas	taip, maks. su 50 bar
Produkto rūšis	Sriegimo patronas