

HT griebtuvų rinkinys lagamine, BT 40, trumpas, Tipas: 40



Užsakymo data

Užsakymo numeris	303462 40
GTIN	2050002007703
Produktų klasė	33W

Aprašymas

Modelis:

- Optimizuota konstrukcija labai padidina bendrą standumą.
- Modelis SK40 ir HSK-A 63 su bajonetine kiauryme.
- Galimas pjovimo įrankio darbinio ilgio reguliavimas (reguliuojamas ilgis – 10 mm).

Privalumai:

- Maksimalus perduodamas sukimo momentas (550 Nm) – saugesnis darbo procesas.
- Pasižymi antivibracinėmis savybėmis ir tokiu būdu gaunamas optimalus ruošinio paviršius, ilgesnis įrankio tarnavimo laikas ir mažesnė apkrova sukliui.
- Mažas radialinis mušimas ir pakartojamumo tikslumas < 0,003mm.
- Patogu naudotis.
- Tikslus ašinis ilgio reguliavimas.
- Atsparumas temperatūrai iki 170 °C.
- Dėl aukštos kokybės pereinamųjų įvorių lankstumas yra didelis.

Paskirtis:

- Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.
- Sudėtingai apdirbamų medžiagų frezavimui.

Tiekimo sudėtis:

1x GARANT hidraulinis patronas HT Nr. 303450 dyd. 20, 5x pereinamosios įvorės Ø 20 - prispaudimo Ø 6, 8, 10, 12, 16 mm, 1x užveržimo raktas SW5, 1x lagaminas su putplasčiu.

Priedai pasirinktinai:

- Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806.

· AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

Užspaudimo $\varnothing D_1$	20 mm
Išorinis $\varnothing D$	49 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	72,5 mm
Naudingasis ilgis L_1	45 mm
Laikiklis	BT 40, trumpas
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 3 \mu\text{m}$
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas