

HT griebtuvų rinkinys lagamine, HSK-A 63 trumpas, Tipas: 63



Užsakymo data

Užsakymo numeris	307546 63
GTIN	2050002007710
Produktų klasė	33W

Aprašymas

Modelis:

- Optimizuota konstrukcija labai padidina bendrą standumą.
- Modelis SK40 ir HSK-A 63 su bajonetine kiauryme.
- Galimas pjovimo įrankio darbinio ilgio reguliavimas (reguliuojamas ilgis – 10 mm).

Privalumai:

- Maksimalus perduodamas sukimo momentas (550 Nm) – saugesnis darbo procesas.
- Pasižymi antivibracinėmis savybėmis ir tokiu būdu gaunamas optimalus ruošinio paviršius, ilgesnis įrankio tarnavimo laikas ir mažesnė apkrova sukliui.
- Mažas radialinis mušimas ir pakartojamumo tikslumas < 0,003mm.
- Patogu naudotis.
- Tikslus ašinis ilgio reguliavimas.
- Atsparumas temperatūrai iki 170 °C.
- Dėl aukštos kokybės pereinamųjų įvorių lankstumas yra didelis.

Paskirtis:

- Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.
- Sudėtingai apdirbamų medžiagų frezavimui.

Tiekimo sudėtis:

1x GARANT hidraulinis patronas HT Nr. 307550 dyd. 20, 5x pereinamosios įvorės Ø 20 - prispaudimo Ø 6, 8, 10, 12, 16 mm, 1x užveržimo raktas SW5, 1x lagaminas su putplasčiu.

Priedai pasirinktinai:

- Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880.

· Vidinis raktas Nr. 309890.

Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis L_1	54 mm
Užspaudimo $\varnothing D_1$	20 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
Išorinis $\varnothing D$	52,5 mm
Laikiklis	HSK-A 63 trumpas
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 3 \mu\text{m}$
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas