


**CNMM 1204XR, Rūšis: PR005S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250488 PR005S
GTIN	4960664836987
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

CNMM 1204XR PR005S Kietlydinys: PR005S

Drožlialaužis: SX

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Pastūma  $f$ : 0,15 - 0,45 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 30 - 90 m/min

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f$	0,15 - 0,45 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	30 - 90 m/min
Pagrindinis naudojimas	S
Kietlydinys	PR005S
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 4 mm
Drožlialaužis	SX
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Ašmenys	HM
Danga	Megacoat Hard
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 1204XR
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Atraminė plokštelė	259031 15
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui