

**Gręžtuvas, Tipas: GBM10RE****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	075420 GBM10RE
GTIN	3165140485968
Produktų klasė	03B

Aprašymas**Modelis:**

Rankinis gręžtuvas su 600 W varikliu ir dideliu sukimo momentu kiaurymių iki 10 mm pliene gręžimui.

- **Greitojo užveržimo griebtuvas labai tikslus ir ilgamažis.**
- **Kompaktiška forma ir mažas svoris.**
- **Elektroninis jungiklis tiksliam pragręžimui.**
- **Dešininė / kairinė eiga.**
- **Softgrip.**

Privalumai:

Valdymo elektronika tiksliam gręžimui.

Tiekimo sudėtis:

Su greitojo užveržimo griebtuvu 10 mm.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	GBM 10 RE
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	2600 min ⁻¹
Gręžimo patrono užspaudimo ribos	1 - 10 mm
Svoris	1,7 kg

maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje 1-u greitis	25 mm
maksimali vibracija pagal EN	4,8 m/s ²
Naudojama galia	600 W
Gręžimo patrono laikiklis	1/2 colio – 20 UNF
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene 1-u greitis	10 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
tinka medžiagoms	Plienas
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
Produkto rūšis	Gręžtuvas