

Garant**VCGW 110304 FN, MKD, Pjovimo briaunų forma: NS****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265980 NS
GTIN	4062406096205
Produktų klasė	21L

Aprašymas**Modelis:**

MKD – monokristalinis deimantas, lazeriu išgauta pjovimo briaunų forma. Nuožula sintetinėms medžiagoms (PMMA, POM, akrilui ir t.t.)

Paskirtis:

Glotniajam apdirbimui siekiant išgauti aukščiausios kokybės paviršius.

Rekomendacija:

Norėdami pasiekti optimalų rezultatą naudokite GARANT Master eco sistemą. Kaip alternatyvą galima naudoti visus atitinkamus ISO spaustuvių laikiklius.

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,01 - 0,2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 1400 m/min
Pastūma f	0,005 - 0,04 mm/aps,
Ašmenys	MKD
Pjovimo briaunų forma	NS

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kietlydinys	MKD
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Danga	be dangos
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VCGW 110304 FN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto pavadinimo požymis	MKD
Galima pergalėti	taip
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui