

**Garant****VCGW 160412 FN, MKD, Pjovimo briaunų forma: NK****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	266004 NK
GTIN	4062406096335
Produktų klasė	21L

**Aprašymas****Modelis:**

**MKD** – monokristalinis deimantas, lazeriu išgauta pjovimo briaunų forma. Nuožula trumpadrožliams spalvotiesiems metalams.

**Paskirtis:**

Glotniajam apdirbimui siekiant išgauti aukščiausios kokybės paviršius.

**Rekomendacija:**

Norėdami pasiekti optimalų rezultatą naudokite GARANT Master eco sistemą. Kaip alternatyvą galima naudoti visus atitinkamus ISO spaustuvių laikiklius.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 1000 m/min
Ašmenys	MKD
Pastūma $f$	0,005 - 0,08 mm/aps,

Pjovimo briaunų forma	NK
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kietlydinys	MKD
Danga	be dangos
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VCGW 160412 FN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto pavadinimo požymis	MKD
Galima pergalėti	taip
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui