

**Garant**

**Hi5 greitaeigė freza, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:  
52/4mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213110 52/4
GTIN	4045197718488
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Aprašymas:**

Naši ir minkštai pjaunanti freza darbui didelėmis pastūmomis.  
Netolygus dantų žingsnis užtikrina mažą radialinį mušimą.  
Taip pat tinka pusiau glotniajam apdirbimui.  
Ekonomiškai naudingas pasirinkimas dėl 5 plokštelės pjovimo briaunų.

**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 5,7** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 20IP**.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	52 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	40 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	POMX 10T5..
Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm

maksimalus pjovimo gylis $a_{p, maks.}$	2,2 mm
$\varnothing D_3$	32,6 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Serija	Hi5
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Galinė freza

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,7 Nm	211750 5,7
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219889
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 20IP	674252 20IP