

Garant**Glotniojo apdirbimo freza, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212534 20/4
GTIN	4062406098209
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Precizinė glotniojo apdirbimo freza **efektyviam paruošiamajam ir glotniajam apdirbimui**. Patobulinta valymo briaunos geometrija užtikrina **aukštą paviršių kokybę** atliekant **šlifavimo darbus. Sutaupoma daug laiko** dėl didelio **žingsnio** ir **danties pastūmos**.

Paskirtis:

Tipiškas įrankis ruošinių ir formų gamybai.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 1,0** su geležte Nr. **674252 dyd. 7IP**.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo sriegis M	M10
Bendras ilgis L_{viso}	30 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219799 3 (7IP; 1,0 Nm)
Ø D ₁ h6	10,5 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p maks.}}$	2,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CPHX 0602..
Ø D ₂	18 mm

Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	20 mm
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza