

**Garant****Glotniojo apdirbimo freza, su sriegiu,  $\varnothing D$  / pjovimo dantų skaičius Z: 35/4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212538 35/4
GTIN	4062406098780
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Precizinė glotniojo apdirbimo freza **efektyviam paruošiamajam ir glotniajam apdirbimui**. Patobulinta valymo briaunos geometrija užtikrina **aukštą paviršių kokybę** atliekant **šlifavimo darbus**. **Sutaupoma daug laiko** dėl didelio žingsnio ir danties pastūmos.

**Paskirtis:**

Tipiškas įrankis ruošinių ir formų gamybai.

**Pastaba:**

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 3,8** su geležte Nr. **674252 dyd. 15IP**.

**Techninis aprašymas**

maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	3 mm
Tvirtinimo sriegis M	M16
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	35 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	42 mm
Vidinis aušinimas	taip

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Tinkamos keičiamos plokštelės	CPHX 09T3..
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza