

Garant

**Glotniojo apdirbimo freza, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:
52/7mm**



Užsakymo data

Užsakymo numeris	212542 52/7
GTIN	4062406098674
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Precizinė glotniojo apdirbimo freza **efektyviam paruošiamajam ir glotniajam apdirbimui**. Patobulinta valymo briaunos geometrija užtikrina **aukštą paviršių kokybę** atliekant **šlifavimo darbus**. **Sutaupoma daug laiko** dėl didelio žingsnio ir danties pastūmos.

Paskirtis:

Tipiškas įrankis ruošinių ir formų gamybai.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 3,8** su geležte Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Bendras ilgis L _{viso}	40 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	52 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	7

Vidinis aušinimas	taip
Tinkamos keičiamos plokštelės	CPHX 09T3..
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks.}}$	3 mm
Tvirtinimo kiaurymės \emptyset	22 mm
Koto tipas	su kiauryme
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza