

Garant

ER įspraustinė Forma ADB, BT 40, trumpas, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 20



Užsakymo data

Užsakymo numeris	302755 20
GTIN	4062406100285
Produktų klasė	31A

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.

- **Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!). Balansavimo kokybė G2,5/25000 min⁻¹.**
- **Tiksliai subalansuota tvirtinimo veržlė (G2,5/25000 min⁻¹).**
- **Optimalus atsparumas nusidėvėjimui arba sukimo momento perdavimui dėl užveržimo veržlės dangos.**

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal **DIN 6499, forma A ir B.**

Tiekimo sudėtis:

Kartu su ER užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 – 309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680– 309745 arba Nr. 613300.

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Pastaba:

Tinkama užveržimo veržlė Nr. 309580 arba 309610.

Pjovimo technika: HSC

Užspaudimo ribos: 1 - 13 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 70 mm

Išorinis Ø D: 34 mm

Atsarginė ER užveržimo veržlė: 20

ER užveržimo raktas: 20

Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos	1 - 13 mm
Išorinis Ø D	34 mm
ER užveržimo raktas	20
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	70 mm
Atsarginė ER užveržimo veržlė	20
Užspaudimo Ø D ₁	1-13 mm
Laikiklis	BT 40, trumpas
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

Veržliaraktis vienu atviru galu Rakto dydis 25 mm	613300 25
---	-----------