

Garant**Besisukantis tekinimo centras slopinantis smūgius, Morzės kūgis: 4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	321405 4
GTIN	4045197720955
Produktų klasė	31Z

Aprašymas**Modelis:**

- **Viršūnės kampas 60°.**
- **Centravimo viršūnė su spyruoklėmis slėgiui ir ilgiui kompensuoti, smūginėms apkrovoms slopinti.**
- **Centravimo viršūnė iš grūdinto įrankinio plieno labai tiksliai įšlifiluota į guolius.**
- **Preciziški ritininiai guoliai sutepti.**
- **Banguotas sandarinimo žiedas neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.**
- **Ypatingai standi konstrukcija su papildomu koto lizdu.**
- **Visas įrankis šlifluotas ir grūdintas.**

Precizinis modelis.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

- **Tekinimo metu atsirandančių smūginių apkrovų slopinimui.**
- **Šiluminio pailgėjimo kompensavimui.**
- **Tinka naudoti su varomųjų galvučių įtaisais.**

Korpuso Ø D: 68 mm

Darbinės dalies ilgis B: 111 mm

didžiausias viršūnės Ø A: 35 mm

maksimalus radialinis mušimas: 0,005 mm

maksimalus sūkių skaičius: 4000 min⁻¹

tekinamo ruošinio masė: 600 kg

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis B	111 mm
didžiausias viršūnės Ø A	35 mm
tekinamo ruošinio masė	600 kg
Korpuso Ø D	68 mm
maksimalus radialinis mušimas	0,005 mm
maksimalus sūkių skaičius	4000 min ⁻¹
Morzės kūgis	MK4
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys