

**Combidisc® šlifavimo diskas (SiC), Ø 76,2 mm, Grūdėtumas: 120****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554024 120
GTIN	4007220778562
Produktų klasė	55G

Aprašymas**Modelis:**

Greitojo keitimo sistema su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.

Aštriabriauniai silicio karbido grūdėliai (SiC) efektyviam šlifavimui nenaudojant daug jėgos.

Paskirtis:

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Ypač tinka titano lydinių, aliuminio, vario ir bronzos šlifavimui.

Pastaba:

Roloc™ Bristle-Disc rasite 573510 ff.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	120
Disko Ø	76,2 mm
Šlifavimo priemonės	Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Produkto pavadinimo požymis	Ø 76,2 mm

maksimalus sūkių skaičius	20000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Guminė šlifavimo lėkštelė su M14 sriegiustandi lšorinis Ø 75 mm	554088 75
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mmstandi lšorinis Ø 75 mm	554089 75
Plastikinė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm lšorinis Ø 75 mm	554090 75
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mmvidutinio standumo lšorinis Ø 75 mm	554093 75
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mmminkšta lšorinis Ø 75 mm	554091 75

Guminė lėkštelė su laikikliu M14standi Išorinis Ø 75 mm

554094 75

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm vidutinio standumo Išorinis Ø 75 mm

554092 75