

**Sriegių sandarinimo priemonė, 50 ml, Gamintojo ID: 58-11****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	083322 58-11
GTIN	8029822048078
Produktų klasė	08G

Aprašymas**Modelis:**

Sandarinimo priemonė pakeičia kanapių pluoštą, sandarinimo juostas ir pastas, yra atspari dujoms, skysčiams, orui, vandeniui, alyvoms, angliavandeniliams ir daugeliui cheminių produktų. Visiškas **paviršių sąlytis** užtikrina **100% sandarumą**. Montuojant prieš sukietėjant galima pasukti atgal ar pakoreguoti padėtį įprastiniais įrankiais. Sandarinimo priemonės likučiai neužkemša filtrų ir vožtuvų.

Paskirtis:

Vidutinio stiprumo, vamzdžių ir sriegių sandarinimas, NSF-P1 leidimas, **be kenksmingų medžiagų**.

Pastaba:

Prieš naudodami sandarinimo priemonę nuvalykite sriegius universaliu valikliu Nr. 083391 ir Nr. 083392.

Techninis aprašymas

Darbinis kietumas pagal	1 - 2 h
minimalus atitrūkimo momentas	18 - 24 Nm
kai sriegio dydis M iki	M56

Gamintojo pavadinimas	58-11
kai sriegio dydis coliais	2 in
sriegių tipams	Visi
Kietumas tempiant pagal	15 - 30 min
Dinaminis klampumas	20000 - 80000 mPas
Temperatūros ribos	-55 - 150 °C
tinka panaudojimo sričiai	visos srieginės jungtys
Užpildymo kiekis	50 ml
tinka medžiagoms	Metalas
Spalva	geltonas
Forma	skyst.
maksimalūs tarpo matmenys	0,3 mm
Laikymo temperatūra	10 - 25 °C
Cheminė bazė	anaerobinis metakrilatas
Užsiliepsnoj. temperat.	100 °C
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	12 mėnuo
Stiprumo klasė	vidutinio tvirtumo
Išardymas	su specialiu įrankiu
Tankis	1,1 g/cm ³
Produkto pavadinimo požymis	50 ml
Produkto rūšis	Sandarinimo priemonė

Priedai

Valiklio ir riebalų šalinimo priemonės purškalo Gamintojo produkto numeris 7063	083392 7063
Valymo ir riebalų šalinimo purškalo Gamintojo produkto numeris 7061	083391 7061