

Garant**Sriegimo patronas MLA IK 50 bar, HSK-A 100, Sriegiams: M1-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	338115 M1-12
GTIN	4062406112097
Produktų klasė	31M

Aprašymas**Modelis:**

- Amortizuojantis elementas minimaliai kompensuoja ašinį ilgį (MLA).
- Sriegiklio patvarumas padidėja iki 300 %.
- Vidinis aušinimas iki 50 bar.
- Patikimas tvirtinimas greitojo keitimo ER užspaudimo įvorėse.
- Kūginio koto radialinis mušimas < 3 μm.

Paskirtis:**Apdirbimo centruose su sinchroniniu sukliu.**

- Sriegiklio ir sinchroninio suklio žingsnio skirtumams kompensuoti.
- Sriegiklio žingsnio tolerancijai kompensuoti.

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančias įvoves žr. Nr. 308881-309240 (dyd. ER11 / 16 / 25). ER spyruokliuojančias įvoves sriegikliams su kvadratu žr. Nr. 309399 - 309413 (dyd. ER 11 /16 / 25).

Greitojo keitimo įvoves ir ilgintuvus žr. nr. 338120 – 338142.

Užtraukimo varžtus žr. Nr. 308600–308806.

Vamzdelį aušinimo skysčiui, kūgiui HSK žr. Nr. 309880.

Užveržimo raktus, skirtus HSK, žr. Nr. 309890.

Pastaba:

Maksimalus sūkių skaičius 4000 min⁻¹.

Techninis aprašymas

Ilgio kompensacija tempiant	1 mm
Ilgio kompensacija gniuždant	0,2 mm
Vidinis $\varnothing D_1$	20 mm
Išorinis $\varnothing D$	43 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	70 mm
Tinka ER dydžiams	11 / 16
Sriegiams	M1 - M12
Laikiklis	HSK-A 100
Laikiklio norma	DIN 69893
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 50 bar
Forma	A
Produkto rūšis	Sriegimo patronas