

**Garant****GARANT Master Tap mašininis sriegiklis HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 4,5X0,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137160 4,5X0,5
GTIN	4062406209001
Produktų klasė	11I

**Aprašymas****Modelis:**

**GARANT Master Tap universalus sriegiklis**, sukurta naudoti saugiai apdirbant įvairias medžiagas.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga užtikrina atsparumą dilimui.**
- **Naujoji didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.**
- **Speciali geometrija optimaliam drožlių pasišalinimui.**

**Techninis aprašymas**

Koto kvadratas □	2,7 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Sriegio gylis	11,25 mm
Kiaurymės Ø	4 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Bendras ilgis L	70 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E PM
Drožlių griovelių skaičius	3
Norma	DIN 374
Sriegio Ø	4,5 mm
Sriegio žingsnis	0,5 mm

Sriegio tipas	MF
Sriegio dydis	M4,5×0,5
Danga	AlTiX
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	30 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	35 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	20 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	12 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	10 m/min	M

INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	8 m/min	M
Ketus (G)	tinka	20 m/min	K
CuZn	tinka	20 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		