

Garant

GARANT Master Tap INOX mašininis sriegiklis HSS-E-PM, TiAlN, UNF: 1/4-28



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 138007 1/4-28 |
| GTIN | 4062406210212 |
| Produktų klasė | 111 |

Aprašymas

Modelis:

GARANT Master Tap INOX:

galingas sriegiklis, sukurtas specialiai **saugiam nerūdijančio ir rūgštims atsparaus plieno bei Duplex medžiagų apdirbimui.**

45° spiraliniai drožlių grioveliai palengvina drožlių laužimą apdirbant austenitinį CrNi plieną.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui**
- **TiAlN-Multilayer naujausios kartos danga**
- **Parametrinė drožlių pašalinimo geometrija užtikrina optimalų drožlių laužimą ir sukimo stabilumą**

Paskirtis:

UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.

Sriegio tipas: UNF

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 28

Sriegio Ø: 6,35 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D_s: 7 mm

Koto kvadratas □: 5,5 mm

Kiaurymės Ø: 5,5 mm

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|----------|
| Drožlių griovelių skaičius | 3 |
| Ašmenys | HSS E PM |
| Kiaurymės Ø | 5,5 mm |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Sriegio Ø | 6,35 mm |
| Sriegio žingsnis | 0,907 mm |
| Bendras ilgis L | 80 mm |
| Sriegio gylis | 15,9 mm |
| Koto Ø D _s | 7 mm |
| Sriegio dydis | 1/4-28 UNF |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| Norma | DIN 371 |
| Vijų skaičius colyje | 28 |
| Sriegio tipas | UNF |
| Koto kvadratas □ | 5,5 mm |
| Serija | Master Tap |
| Danga | TiAlN |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Tolerancijos klasė | 2BX |
| Kreipiančiosios dalies forma | C |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji |
| Pjovimo kryptis | dešinin. |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | mėlyna |
| Produkto rūšis | sriegiklius |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--|-----------|----------------|-----------|
|--|-----------|----------------|-----------|

| | | | |
|---------------------------------|---------------|----------|---|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 28 m/min | N |
| Plienas <750 N/mm ² | ribotai tinka | 23 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | ribotai tinka | 23 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 12 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 11 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 9 m/min | M |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |