

**Garant****GARANT Master Tap mašininis sriegiklis HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 4X0,35****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 137160 4X0,35 |
| GTIN             | 4062406208998 |
| Produktų klasė   | 11I           |

**Aprašymas****Modelis:**

**GARANT Master Tap universalus sriegiklis**, sukurta naudoti saugiai apdirbant įvairias medžiagas.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga užtikrina atsparumą dilimui.**
- **Naujoji didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.**
- **Speciali geometrija optimaliam drožlių pasišalinimui.**

**Techninis aprašymas**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Sriegio gylis                | 10 mm      |
| Bendras ilgis L              | 63 mm      |
| Drožlių griovelėlių skaičius | 3          |
| Norma                        | DIN 374    |
| Koto kvadratas □             | 2,1 mm     |
| Sriegio žingsnis             | 0,35 mm    |
| Sriegio Ø                    | 4 mm       |
| Koto Ø D <sub>s</sub>        | 2,8 mm     |
| Sriegio tipas                | MF         |
| Pjovimo briaunų skaičius Z   | 3          |
| Tolerancijos klasė           | ISO 2X 6HX |
| Kiaurymės Ø                  | 3,65 mm    |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Ašmenys                              | HSS E PM                                   |
| Sriegio dydis                        | M4×0,35                                    |
| Danga                                | AlTiX                                      |
| Profilio kampas                      | 60 laipsniai                               |
| Sriegio norma                        | DIN 13                                     |
| Kreipiančiosios dalies forma         | C  |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai                               |
| Kotas                                | Cilindrinis kotas su h9                    |
| Vidinis aušinimas                    | ne   |
| Naudojama, kai gręžimo tipas         | iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji           |
| Pjovimo kryptis                      | dešinin.                                   |
| Srieginių įrankių rūšis              | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas                  | žalia                                      |
| Serija                               | Master Tap                                 |
| Produkto rūšis                       | sriegiklius                                |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai            | tinka     | 30 m/min       | N         |
| Aliuminis (trumpadrožlis)       | tinka     | 35 m/min       | N         |
| Al >10 % Si                     | tinka     | 20 m/min       | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka     | 30 m/min       | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka     | 30 m/min       | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka     | 25 m/min       | P         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | tinka     | 12 m/min       | P         |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka     | 8 m/min        | P         |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka     | 10 m/min       | M         |

|                             |       |          |   |
|-----------------------------|-------|----------|---|
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup> | tinka | 8 m/min  | M |
| Ketus (G)                   | tinka | 20 m/min | K |
| CuZn                        | tinka | 20 m/min | N |
| Uni                         | tinka |          |   |
| Alyva                       | tinka |          |   |
| drėgnas, maks.              | tinka |          |   |