

HOLEX**Freza Z7 – pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM, Tipas: C1625****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	540750 C1625
GTIN	4045197723543
Produktų klasė	52D

Aprašymas**Modelis:**

Koto Ø 6 mm.

HOLEX frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Techninis aprašymas

Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Forma	C1625
Bendras ilgis	70 mm
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z7
Forma	suapvalinto cilindro formos (WRC)
Dantų forma	kryžminiai dantys
Galvos Ø	16 mm
Koto Ø	6 mm
Galvutės ilgis	25 mm

Serija	Dantų forma Z7
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
Uni	tinka		