

**Garant****GARANT Master Tap INOX mašininis sriegiklis ypač ilgas HSS-E-PM forma B 6HX, TiAlN, M: M5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132195 M5
GTIN	4062406209407
Produktų klasė	111

**Aprašymas****Modelis:**

Galingas sriegiklis, sukurtas specialiai **saugiam nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno bei Duplex medžiagų** apdirbimui.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui**
- **TiAlN-Multilayer naujausios kartos danga**
- **Parametrinė drožlių pasiūalinimo geometrija užtikrina optimalų drožlės laužimą ir sukimo stabilumą.**

**Ilgas kotas.** Kotas pagal DIN371.

**Privalumai:**

Puikiai tinka sriegimui sunkiai prieinamose vietose.

**Techninis aprašymas**

Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Sriegio tipas	M
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Norma	Gamykliniai standartai
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio dydis	M5
Sriegio žingsnis	0,8 mm
Sriegio Ø	5 mm
Bendras ilgis L	140 mm

Drožlių griovelių skaičius	3
Koto kvadratas □	4,9 mm
Kiaurymės Ø	4,2 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Sriegio gylis	15 mm
Danga	TiAlN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	20 m/min	N
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	16 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	16 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	7 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	6 m/min	M
Alyva	tinka		

drėgnas, maks.

tinka