

**Garant****GARANT Master Tap INOX mašininis sriegiklis ypač ilgas HSS-E-PM forma B 6HX, TiAlN, M: M6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132195 M6
GTIN	4062406209414
Produktų klasė	111

**Aprašymas****Modelis:**

Galingas sriegiklis, sukurtas specialiai **saugiam nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno bei Duplex medžiagų** apdirbimui.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui**
- **TiAlN-Multilayer naujausios kartos danga**
- **Parametrinė drožlių pasišalinimo geometrija užtikrina optimalų drožlės laužimą ir sukimo stabilumą.**

**Ilgas kotas.** Kotas pagal DIN371.

**Privalumai:**

Puikiai tinka sriegimui sunkiai prieinamose vietose.

**Techninis aprašymas**

Ašmenys	HSS E PM
Drožlių griovelių skaičius	3
Bendras ilgis L	160 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Sriegio tipas	M
Sriegio Ø	6 mm
Koto kvadratas □	4,9 mm
Kiaurymės Ø	5 mm
Sriegio žingsnis	1 mm

Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Sriegio dydis	M6
Sriegio gylis	18 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	TiAlN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$ , kai kiaurymė kiauroji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	20 m/min	N
Plienas $<750 \text{ N/mm}^2$	ribotai tinka	16 m/min	P
Plienas $<900 \text{ N/mm}^2$	ribotai tinka	16 m/min	P
Plienas $<1100 \text{ N/mm}^2$	tinka	8 m/min	P
INOX $<900 \text{ N/mm}^2$	tinka	7 m/min	M
INOX $>900 \text{ N/mm}^2$	tinka	6 m/min	M
Alyva	tinka		

drėgnas, maks.

tinka