

Garant
GARANT Master Alu VHM freza HPC HPC, DLC, Ø h6 DC: 16mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	203204 16
GTIN	4062406119966
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:

Glotniajam apdirbimui.

Speciali geometrija optimaliam drožlių pašalinimui.

Kintamas dantų žingsnis užtikrina frezos tvirtumą ir mažą spindulinį mušimą.

Glotniam kontūriniam frezavimui.

Pastaba:

Modelį be dangos galima užsakyti **Nr. 203208**.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,07 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	64 mm
Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	72 mm
Balansavimo tikslumas su kotu	G 2,5 su HA
Tolerancija Nominalusis Ø	h6
Pjovimo briaunos Ø D_c	16 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Sužeminto koto Ø D_1	15,5 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	38 laipsniai
Dantų skaičius Z	5

Bendras ilgis L	125 mm
Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontalus
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Serija	Master Alu
Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Darbinis plotis a_e frezuojant	$0,1 \times D$ apdirbant šoninius paviršius
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	500 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	450 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	400 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	180 m/min	N
PE-HD	tinka	140 m/min	N
PA 66	tinka	180 m/min	N
PEEK	tinka	130 m/min	N
PF 31	tinka	110 m/min	N
PVDF GF20	tinka	160 m/min	N

POM GF25	tinka	140 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	140 m/min	N
PEEK GF30	tinka	120 m/min	N
PTFE CF25	tinka	140 m/min	N
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	ribotai tinka	260 m/min	N
Cu	tinka	140 m/min	N
CuZn	tinka	120 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB