

**HOLEX**
**Kombinuotoji užmaunamų frezų įspraustinė Forma A, BT 40 A = 100, Virbo Ø d1: 16mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302917 16
GTIN	4062406229979
Produktų klasė	32A

**Aprašymas**
**Modelis:**

Kūginis kotas ir visi paviršiai, skirti frezos tvirtinimui, nušlifuoti.

Visi kotai nušlifuoti naudojant smulkius stiklo karoliukus. Balansavimo kokybė G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>. Forma A.

**Paskirtis:**

**Su prizminiu pleištu** frezoms su išilginiu grioveliu, pvz.: DIN 841.

**Su tvirtinimo žiedu** frezoms su skersiniu grioveliu DIN 1880 ir frezavimo galvutėms DIN 1830.

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308760 – 308802. Specialus raktas Nr. 309840.

**Pastaba:**

Vidinis aušinimas galimas tik naudojant tinkamą priveržimo varžtą Nr. 309861.

**Techninis aprašymas**

Išorinis Ø D	32 mm
Virbo Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Atsarginis žiedas Nr. 309870	16
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	16

Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	16
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Laikiklis	BT 40 A = 100
Norma	DIN 6358
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Užmaunama įspraustinė