


Garant
GARANT Master INOX VHM freza HPC / TPC, TiAlN, Ø h10 DC: 8mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	202999 8
GTIN	4062406233679
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:

Tinka **rupiajam ir glotniajam apdirbimui**.

HPC frezos su **patobulinta danga** dar **patvaresnės** ir **užtikrina optimalius rezultatus** apdirbant nerūdijančiuosius plienus. **Dar didesnis atsparumas oksidacijai ir kietumas**.

Tinka darbui **dideliais pjovimo greičiais**, taip pat puikiai tinka ir TOOLOX®.

Su **vidiniu aušinimo skysčio padavimu** patikimam drožlių pašalinimui.

Privalumai:

Maža vibracija.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	8 mm
Pastūma f _z grioveliams frezuoti INOX > 900 N/mm ²	0,025 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h10
Bendras ilgis L	63 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Pastūma f _z apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm ²	0,04 mm
Sužeminto koto Ø D ₁	7,5 mm
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,25 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai

Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	29 mm
Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	19 mm
Dantų skaičius Z	4
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Serija	Master Inox
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	N
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis $1 \times D$
Darbinis plotis a_e frezuojant	$0,1 \times D$
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	TPC
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas $<500 \text{ N/mm}^2$	tinka	250 m/min	P
Plienas $<750 \text{ N/mm}^2$	tinka	230 m/min	P
Plienas $<900 \text{ N/mm}^2$	tinka	200 m/min	P
Plienas $<1100 \text{ N/mm}^2$	tinka	180 m/min	P
Plienas $<1400 \text{ N/mm}^2$	tinka	115 m/min	P
Plienas $<50 \text{ HRC}$	tinka	80 m/min	H

INOX <900 N/mm ²	tinka	110 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	90 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		
Oras	tinka		