

**HOLEX**
**VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, be dangos, Ø e8 DC: 5mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	205260 5
GTIN	4062406122447
Produktų klasė	12X

**Aprašymas**
**Modelis:**

Rupiajam apdirbimui.  
Specialus užgalandimas spalvotųjų metalų apdirbimui.

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f_z$ grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose	0,06 mm
Dantų skaičius Z	3
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	9 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	5 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Bendras ilgis L	57 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Pastūma $f_z$ apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,08 mm
Koto Ø $D_s$	6 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kampų užapvalinimas $r_v$	0,2 mm

Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Frezos profilis	WR
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	0,5×D pjaunant
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	0,5×D pjaunant
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis	tinka	300 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	280 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	200 m/min	N
PA 66	ribotai tinka	120 m/min	N
PEEK	ribotai tinka	100 m/min	N
Cu	tinka	80 m/min	N
CuZn	tinka	100 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		

## Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------

