

Garant**Mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma B 6HX, TiCN, MF: 12X1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132855 12X1
GTIN	4062406236595
Produktų klasė	111

Aprašymas**Modelis:**

Našus sriegiklis, specialiai sukurtas naudoti apdirbant **plieną, kuris pasižymi dideliu tempimo stiprumu ir sunkiai apdirbamas medžiagas. Stipri vidinė įpjova**, proceso stabilumui dirbant didelėmis apkrovomis.

- **HSS-E-PM substratas užtikrina maksimalų proceso patikimumą.**
- **Optimizuotas pjovimo briaunos apvalinimas.**
- **TiCN danga - maksimaliam nusidėvėjimo atsparumui.**

Rekomendacija:

Apdirbant **TOOLOX ir HARDOX medžiagas, rekomenduojame pasirinkti didesnę aklinosios kiaurymės Ø**, nei priklauso pagal **srieginės kiaurymės toleranciją pagal DIN (žr. lentelę).**

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D_s: 9 mm

Koto kvadratas □: 7 mm

Kiaurymės Ø: 11 mm

Techninis aprašymas

Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E PM
Kiaurymės Ø	11 mm

Sriegio tipas	MF
Sriegio žingsnis	1 mm
Norma	DIN 374
Bendras ilgis L	100 mm
Sriegio gylis	36 mm
Sriegio \emptyset	12 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Koto kvadratas \square	7 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto $\emptyset D_s$	9 mm
Danga	TiCN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas $<750 \text{ N/mm}^2$	ribotai tinka	30 m/min	P
Plienas $<900 \text{ N/mm}^2$	tinka	20 m/min	P
Plienas $<1100 \text{ N/mm}^2$	tinka	15 m/min	P
Plienas $<1400 \text{ N/mm}^2$	tinka	12 m/min	P

Plienas <50 HRC	ribotai tinka		
TOOLOX 33	tinka	15 m/min	H
TOOLOX 44	tinka		
HARDOX 500 <1600 N/ mm ²	ribotai tinka		
INOX >900 N/mm ²	tinka		
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		