

Garant**Besisukantys tekinimo staklių centrai keičiamiems antgaliams, Tipas: HSK63****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 320617 HSK63 |
| GTIN | 4062406127251 |
| Produktų klasė | 31Z |

Aprašymas**Modelis:**

- **Modelis su spyruoklėmis, apdirbimo metu kompensuojamas ašinis ilgis.**
- **Visas grūdintas ir šlifluotas. Guoliai sutepti, todėl nereikalinga techninė priežiūra.**
- **Specialus sandariklis neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui.**

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Keičiamais antgaliais galimas įvairus tekinimas. Universaliai tinka CNC staklių revolveriams ir priešpriešiniams sukliams.

Priedai pasirinktinai:

Keičiamus antgalius žr. Nr. 320625.

Pastaba:

Raktų antgaliai pakeičiami pasukant į priešingą pusę.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------|------------------------|
| maksimalus sūkių skaičius | 3000 min ⁻¹ |
| tekinamo ruošinio masė | 300 kg |

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Atitinka spalvinį žymėjimą | K12 |
| Bendras ilgis L | 127 mm |
| Naudingasis ilgis L ₁ | 95 mm |
| Spyruoklės eiga | 3 mm |
| Koto Ø D ₁ | 12 mm |
| Radialinis mušimas | 0,01 mm |
| Korpuso Ø D | 44 mm |
| Laikiklis | HSK 63 |
| Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |