

**Garant****Besisukantys tekinimo staklių centrai keičiamiems antgaliams, Tipas: HSK40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320617 HSK40
GTIN	4062406127237
Produktų klasė	31Z

**Aprašymas****Modelis:**

- **Modelis su spyruoklėmis, apdirbimo metu kompensuojamas ašinis ilgis.**
- **Visas grūdintas ir šlifuotas. Guoliai sutepti, todėl nereikalinga techninė priežiūra.**
- **Specialus sandariklis neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui.**

**Aprašymas:**

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

**Paskirtis:**

Keičiamais antgaliais galimas įvairus tekinimas. Universaliai tinka CNC staklių revolveriams ir priešpriešiniams sukliams.

**Priedai pasirinktinai:**

Keičiamus antgalius žr. Nr. 320625.

**Pastaba:**

Raktų antgaliai pakeičiami pasukant į priešingą pusę.

**Techninis aprašymas**

Atitinka spalvinį žymėjimą	K12
Bendras ilgis L	115 mm

Naudingasis ilgis $L_1$	95 mm
Koto $\varnothing D_1$	12 mm
Spyruoklės eiga	3 mm
tekinamo ruošinio masė	300 kg
Korpuso $\varnothing D$	44 mm
maksimalus sūkių skaičius	3000 min <sup>-1</sup>
Radialinis mušimas	0,01 mm
Laikiklis	HSK 40
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys