

Garant**Besisukantis tekinimo centras SlimLine 60° / 30°, Morzės kūgis: 3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320643 3
GTIN	4062406127275
Produktų klasė	31Z

Aprašymas**Modelis:**

- **Precizinis modelis su papildomu standumu sandėlyje.**
- **Tikslūs ritininiai guoliai užtikrina aukštą koncentriškumą.**
- **Guoliai sutepti, todėl nereikalinga techninė priežiūra.**
- **Specialus užsandarinimas neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.**
- **MK kotas užgrūdintas ir nušlifuotas.**
- **Su pailginta viršūne, 30° viršūnės kampas 60° / 30°.**
- **Su nuėmimo sriegiu ir veržle.**
- **Puikiai tinka sriegių ir dantų gamybai.**

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Privalumai:

Veržlė nuimama iš priekio, todėl apdirbimas yra tolygus.

Paskirtis:

Mažų ir mažiausių dalių apdirbimui, pvz., sriegių apdirbimui optimaliai pasiekiant plokštumos paviršių.

Tiekimo sudėtis:

Su veržle.

Korpuso Ø D: 30 mm

Bendras ilgis L: 149 mm

Darbinės dalies ilgis B: 68 mm

didžiausias viršūnės Ø 60° A: 7 mm

didžiausias viršūnės \varnothing 30° A: 14 mm
maksimalus radialinis mušimas: 0,005 mm

Techninis aprašymas

Morzės kūgis	MK3
Korpuso \varnothing D	30 mm
maksimalus sūkių skaičius	5000 min ⁻¹
didžiausias viršūnės \varnothing 30° A	14 mm
Darbinės dalies ilgis B	68 mm
tekinamo ruošinio masė	1000 kg
Bendras ilgis L	149 mm
maksimalus radialinis mušimas	0,005 mm
Viršūnės ilgis C	24 mm
didžiausias viršūnės \varnothing 60° A	7 mm
Modelis	su ištraukimo veržle
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys