

**Garant****GARANT Master Alu VHM freza HPC, DLC, Ø DC: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	202512 6
GTIN	4062406238858
Produktų klasė	11X

**Aprašymas****Modelis:****Itin aštrios pjovimo briaunos.**

Konstrukcija panaši į DIN6527.

Rupiamam ir glotniajam apdirbimui. Iki 2xD didžiausiomis pastūmomis ir žemu radialiniu mušimu.

Su patobulinta **DLC danga** sp<sup>2</sup>.**Pastaba:****Naujas produktas vietoje Nr. 202515.****Techninis aprašymas**

Tolerancija Nominalusis Ø	h6
Pastūma f <sub>z</sub> apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,08 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	6 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	38 laipsniai
Sužeminto koto Ø D <sub>1</sub>	5,5 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinės dalies ilgis L <sub>1</sub> kartu su sužemintu kotu	21 mm
Bendras ilgis L	57 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm

Pastūma $f_z$ grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose	0,06 mm
Dantų skaičius Z	4
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	16 mm
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Serija	Master Alu
Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	W
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	Griovelio pjūvio gylis $1 \times D$
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	$0,25 \times D$ apdirbant šoninius paviršius
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis	tinka	550 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	500 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	450 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	200 m/min	N
PE-HD	tinka	160 m/min	N
PA 66	tinka	200 m/min	N
PEEK	tinka	150 m/min	N
PF 31	tinka	130 m/min	N
PVDF GF20	tinka	180 m/min	N

POM GF25	tinka	160 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	150 m/min	N
PEEK GF30	tinka	130 m/min	N
PTFE CF25	tinka	160 m/min	N
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	tinka	300 m/min	N
Cu	tinka	160 m/min	N
CuZn	tinka	200 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	tinka		

### Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB