

Garant

Weldon įspraustinė su kietmetalio įvore ir aušinimo skysčio kiaurymės, SK 40, trumpa, Užveržimo ØD1: 10 mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	300216 10
GTIN	4062406240769
Produktų klasė	31P

Aprašymas
Modelis:

Weldon laikiklis su užspaudimo kiaurymėje esančia preciziška kietmetalio įvore. Visi kotai tiksliai nušlifuoti (labai mažas radialinis mušimas). Su uždengiamais aušinimo kanalais.

Privalumai:

- **Padidėjęs užspaudimo griebtuvo stabilumas.**
- **Tikslus radialinio mušimo pakartojamumas.**
- **Tylus, vienalytis pjovimo garsas.**
- **Ilgesnė įrankio eksploataavimo trukmė.**

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 50 mm

Išorinis Ø D: 35 mm

Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900: 10

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D ₁	10 mm
Išorinis Ø D	35 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	10

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	50 mm
Laikiklis	SK 40, trumpa
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Aušinimo kanalo anga	užrakinama
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė