

**Garant****HiRunER precizinė ER įspraustinė, SK 40 A = 100, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 16M****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	300643 16M
GTIN	4062406243555
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

Išorinis ir vidinis kūgis nušlifuoti, labai mažas radialinis mušimas. Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui, užveržimo veržle iki 25000 min<sup>-1</sup>.

**Privalumai:**

- **3 μm radialinis mušimas naudojant 2 μm užspaudimo įvorę, 6 μm radialinis mušimas naudojant 5 μm užspaudimo įvorę.**
- **Puikus sukibimas (iki 2 faktorius, lyginant su standartiniu ER patronu).**
- **Vibraciją slopinantis efektas dėl 2 dalių veržlės (dyd. 11M ir 16M 1 dalis).**

**Paskirtis:**

Įrankių su cilindrinio koto tvirtinimui užspaudimo įvorėse pagal DIN 6499 – forma A ir B.

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su **precizine užveržimo veržle.**

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806,  
AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835,  
ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308901 – 309434,  
ER užveržimo raktai Nr. 309748; 309749; 309758; 309759,  
ER spyruokliuojančios įvorės Fahrion Nr. 308901 – 309434.

**Pastaba:**

- **Tvirtinamas tik nominalusis Ø iki koto Ø tolerancijos h 10.**
- **Užveržimo veržlė negali būti naudojama kartu su tarpine.**
- **Naudoti kartu su Fahrion spyruokliuojančia įvore.**

Precizinę įspraustinę galima naudoti tik su precizine užveržimo veržle Nr. 309617.

Pjovimo technika: HPC

Užspaudimo ribos: 0,5 - 10 mm

Išorinis Ø D: 24 mm

Atsarginė ER užveržimo veržlė, Nr. 309618: 16M

## Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos	0,5 - 10 mm
Išorinis Ø D	24 mm
Atsarginė ER užveržimo veržlė, Nr. 309618	16M
Laikiklis	SK 40 A = 100
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Įspraustinė