

Garant

Atpjovimo įrankio laikiklis 45°, dešinin., Kotas / įpjovos plotis w: 16/2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273762 16/2
GTIN	4062406243869
Produktų klasė	21W

Aprašymas

Paskirtis:

Galima laikyti prie peties atliekant smulkias operacijas, darant sriegių įpjovas ar šlifuojant.

Pastaba:

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$ (kai $w = 3$).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$ (kai $w = 2$).
- Naudokite tik su spinduline pjovimo plokšte Nr. 273735 – 273739.
- Nėra pjovimo standarto pagal DIN 509.

Vidinis aušinimas: ne

Įpjovos plotis w: 2 mm

t_{\min} : 0,5 mm

min. įpjovos plotis y: 0,35 mm

Darbinės dalies ilgis L_4 : 19 mm

Galvutės ilgis L_1 : 33 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Techninis aprašymas

Varžtas	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Galvutės ilgis L_1	33 mm
Įpjovos plotis w	2 mm
Darbinės dalies ilgis L_4	19 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Koto dydis	16 mm

min. įpjovos plotis y	0,35 mm
t_{\min}	0,5 mm
Paskirtis	dešinin.
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Fiksavimo varžtas	279903
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Fiksavimo varžtas Tipas 5	279815 5
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX25	674248 TX25
8 mm geležtė su magnetu su 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600