


PPC, TiAlN, Ø f8 Dc / Rw: 6/100 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	207527 6/100
GTIN	4062406130978
Produktų klasė	11X

Aprašas
Aprašymas:

Naši **efektyviems laisvų formų plokštumų apdailos darbams**. Siekiant aukščiausios kokybės paviršiaus per **trumpiausią apdirbimo laiką**. Naudojama šiuolaikinėse 5 ašių frezavimo staklėse su CAD / CAM palaikymu.

Priekinių dantų geometrija yra tokia, kad ją naudojant drožlės formuojamos optimaliai ir gali būti lengvai pašalinamos. Šiam tikslui pasiekti pjovimo briaunų skaičius sumažinamas iki efektyvaus priekinių dantų skaičiaus.

Rekomendacija:

Glotniojo apdirbimo operacijoms rekomenduojame matmenų užlaidę nuo 0,05 iki 0,2 mm.

Pastaba:

Sienelių apdirbimui ir trukdžių kontūrų apėjimui.

R_w rodo efektyvumo spindulį ant įrankio.

Pergaladimas negalimas!

Ašmenys: VHM

Norma: Gamykliniai standartai

Tipas: N

Tolerancija Nominalusis Ø: f8

Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai

Darbinis plotis a_e frezuojant: $0,05 \times D$, kai apdirbami šoniniai paviršiai

Dantų skaičius Z: 4

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 30 laipsniai

Dantų skaičius Z: 4

Pjovimo briaunos ilgis L_s : 8,5 mm

Spindulys R_w : 100 mm

Pjovimo briaunos spindulys RS_1 : 0,5 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 60 mm

Koto Ø: 6 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 60 HRC	0,02 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_s	8,5 mm
Spindulys R_w	100 mm
Korekcijos koeficientas f_z	1,25
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	6 mm
Koto $\varnothing$	6 mm
Bendras ilgis L_{viso}	60 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Dantų skaičius Z	4
Pjovimo briaunos spindulys RS_1	0,5 mm
Pastūma f_z frezavimui kopijavimo būdu apdirbant plieną < 60 HRC	0,025 mm
Minimalus išsikišimo ilgis	8.5 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis $\varnothing$	f8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,05×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,5×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika	PPC

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------

