

## HEDI

### Ilgintuvas su 3-guba mova, 250 V, Tipas: 15N



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	081184 15N
GTIN	4003644000517
Produktų klasė	08B

#### Aprašymas

##### Modelis:

**Galima naudoti lauke ir drėgnose patalpose (IP44).** Atsparus alyvai, benzinui, UV spinduliams. Su 3-guba mova. **Neopreno gumos kabelis** su drėgmei atspariu guminiu kištuku ir mova.

##### Funkcija:

IP44: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai  $\varnothing > 1$  mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

#### Techninis aprašymas

Tipas	15N
Laido ilgis	15 m
Kabelio sandara	3G1,5
Kabelio klasė	H07RN-F
Kabelio medžiaga	Neoprenas
atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės	Kategorija 2 (K2) pagal BGI
IP apsaugos klasė	IP 44
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Įvesties kištuko tipas	F

Produkto pavadinimo požymis	250 V
Tinklo įtampa	250 V
Produkto rūšis	Ilginimo laidas

---

## Priedai

Kabelių pakabinimo sistema CableFix Tipas L	081191 L
Kabelių pakabinimo sistema CableFix Tipas XL	081191 XL
Kabelių pakabinimo sistema CableFix Tipas S	081191 S