


**Garant****Sriegių frezavimo plokštelė, HB7720, Vijų skaičius colyje: 48-16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218131 48-16
GTIN	4062406245351
Produktų klasė	21D

**Aprašymas****Modelis:**

Plokštelės dydis 11

**Paskirtis:**

Vidiniams ir išoriniams sriegiams 55° pagal normą B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

Pjovimo kryptis: dešinin. ir kairin.

Pastūma  $f_z$  apdirbant INOX < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,03 mm**Techninis aprašymas**

Vijų skaičius colyje	16 - 48
Vidiniam / išoriniam naudojimui	Išorinis
Vidiniam / išoriniam naudojimui	Vidus
Sriegio žingsnis	0,529 mm
Danga	TiCN
tinka sriegiams	1 3/8-26
Pjovimo briaunų skaičius Z	1

Kietlydinys	HB7720
Ašmenys	HM
Profilio kampas	55 laipsniai
Plokštelės dydis	11 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant plieną $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Pjovimo kryptis	dešinin. ir kairin.
Produkto rūšis	Frezavimas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	140 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	120 m/min	N
Al $> 10 \%$ Si	tinka	80 m/min	N
Plienas $< 500 \text{ N/mm}^2$	tinka	120 m/min	P
Plienas $< 750 \text{ N/mm}^2$	tinka	110 m/min	P
Plienas $< 900 \text{ N/mm}^2$	tinka	100 m/min	P
Plienas $< 1100 \text{ N/mm}^2$	tinka	80 m/min	P
Plienas $< 1400 \text{ N/mm}^2$	tinka	60 m/min	P
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	ribotai tinka	80 m/min	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	ribotai tinka	70 m/min	M
Ti $> 850 \text{ N/mm}^2$	tinka	40 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	70 m/min	K
CuZn	tinka	120 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

