

Garant**Sriegių frezavimo plokštelė, HB7720, Vijų skaičius colyje: 11-7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218131 11-7
GTIN	4062406245375
Produktų klasė	21D

Aprašymas**Modelis:**

Plokštelės dydis 11

Paskirtis:

Vidiniams ir išoriniams sriegiams 55° pagal normą B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

Pjovimo kryptis: dešinin. ir kairin.

Pastūma f_z apdirbant INOX < 900 N/mm²: 0,03 mm**Techninis aprašymas**

Danga	TiCN
Vijų skaičius colyje	7 - 11
Vidiniam / išoriniam naudojimui	Išorinis
Vidiniam / išoriniam naudojimui	Vidus
Sriegio žingsnis	2,309 mm
tinka sriegiams	7/8-11; 3/4-10; 7/8-9; 1-8
Pjovimo briaunų skaičius Z	1

Kietlydinys	HB7720
Ašmenys	HM
Profilio kampas	55 laipsniai
Plokštelės dydis	11 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Pastūma f_z apdirbant INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Pjovimo kryptis	dešinin. ir kairin.
Produkto rūšis	Frezavimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	140 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	120 m/min	N
Al $> 10 \%$ Si	tinka	80 m/min	N
Plienas $< 500 \text{ N/mm}^2$	tinka	120 m/min	P
Plienas $< 750 \text{ N/mm}^2$	tinka	110 m/min	P
Plienas $< 900 \text{ N/mm}^2$	tinka	100 m/min	P
Plienas $< 1100 \text{ N/mm}^2$	tinka	80 m/min	P
Plienas $< 1400 \text{ N/mm}^2$	tinka	60 m/min	P
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	ribotai tinka	80 m/min	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	ribotai tinka	70 m/min	M
Ti $> 850 \text{ N/mm}^2$	tinka	40 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	70 m/min	K
CuZn	tinka	120 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

