

Garant**ER įspraustinė Forma AD, BT 30, trumpas, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303690 16
GTIN	4062406249571
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti. Visi kotai tiksliai nušlifuoti (labai mažas radialinis mušimas). Su specialia Balluffchip anga mikroschemai, įrankio parametrų išsaugojimui.

- **Aukštos kokybės precizinė tvirtinimo veržlė.**
- **Tiksliai subalansuota tvirtinimo veržlė (G2,5/25000 min⁻¹).**
- **Optimalus atsparumas nusidėvėjimui arba sukimo momento perdavimui dėl užveržimo veržlės dangos.**

Privalumai:

Dėl dvigubo kontakto tarp kūgio ir tiesinimo įrenginio išgaunama stabilesnė ir tikslesnė užveržimo padėtis.

- **Geresnė paviršiaus kokybė**
- **Ilgesnis įrankio tarnavimo laikas**
- **Pastovi suklio padėtis (net ir esant didelėms apsukoms)**
- **Tolygesnė eiga**

BT dvigubo kontakto laikiklį taip pat galima naudoti standartiniame BT staklių suklyje – ir atvirkščiai. Dvigubo kontakto pranašumai atsiskleidžia tik naudojant dvigubo kontakto laikiklį ir sukly.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal **DIN 6499, forma A ir B.**

Tiekimo sudėtis:

Kartu su ER užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Specialūs priedai: ER užspaudimo įvorės Nr. 308881 – 309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680 - 309720 arba 613300.

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Pastaba:

Tinkama užveržimo veržlė Nr. 309580 arba 309610.

Užspaudimo ribos: 0,5 - 10 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 60 mm

a: 1 mm

Išorinis Ø D: 28 mm

Atsarginė ER užveržimo veržlė, Nr. 309580: 16

ER užveržimo raktas Nr. 309680.: 16

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	60 mm
skirta ER cangėms	16
Išorinis Ø D	28 mm
Užspaudimo ribos	0,5 - 10 mm
a	1 mm
ER užveržimo raktas Nr. 309680.	16
Atsarginė ER užveržimo veržlė, Nr. 309580	16
Laikiklis	BT 30, trumpas
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HSC
Modelis	BT-DC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametru išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

Veržliaraktis vienu atviru galu Rakto dydis 25 mm

613300 25