

**HOLEX Pro Steel VHM glotniojo apdirbimo freza HPC, TiAlN, Ø DC: 4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	203623 4
GTIN	4062406252007
Produktų klasė	12X

Aprašymas**Modelis:**

Glotniajam apdirbimui. Speciali geometrija optimaliam drožlių pašalinimui. **Glotniam kontūriniam frezavimui.** Labai tvirta dėl pastiprintos šerdies.

Techninis aprašymas

Dantų skaičius Z	6
Pjovimo briaunos ilgis L_c	16 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	4 mm
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontalus
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,04 mm
Tolerancija Nominalusis \varnothing	0 / -0,03
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,032 mm
Bendras ilgis L	62 mm
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Serija	Pro Steel

Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,1×D apdirbant šoninius paviršius
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	110 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	70 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	90 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	70 m/min	M
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------

