

**HOLEX®**
**VHM labai našus grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiN, Ø h7: 14,5 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	123107 14,5
GTIN	4045197449733
Produktų klasė	12E

**Aprašas**
**Aprašymas:**

**Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.**

**Rekomendacija:**
**Maksimalus gręžimo gylis:**

drožlių griovelio ilgis (žr. lentelę) minus 1,5×nominaliojo-Ø.

**Pastaba:**
**NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!**

**Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 123104.**

Ašmenys: VHM

Gręžimo gylis iki: 8×D

Smailas kampas: 135 laipsniai

Kotas: DIN 6535 HB su h6

Vidinis aušinimas: taip, su 25 bar

Norma: Gamykliniai standartai

Tolerancija Nominalusis Ø: h7

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Tolerancija Nominalusis Ø: h7

Drožlių griovelio ilgis: 152 mm

Bendras ilgis  $L_{viso}$ : 203 mm

Koto Ø: 16 mm

Pastūma f plienui < 1100 N/mm<sup>2</sup>: 0,26 mm/aps,

**Techninis aprašymas**

Koto tolerancija	h6
------------------	----

Pastūma f plienui < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,26 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalusis Ø	14,5 mm
Drožlių griovelio ilgis	152 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Koto Ø	16 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	203 mm
Norma	Gamykliniai standartai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis	130,3 mm
Danga	TiN
Ašmenys	VHM
Gręžimo gylis iki	8×D
Smailas kampas	135 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Spalvinis žymėjimas	žalia