



VHM labai našus grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiN, Ø h7: 19 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	123107 19
GTIN	4045197449832
Produktų klasė	12E

Aprašas

Aprašymas:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:

drožlių griovelio ilgis (žr. lentelę) minus 1,5×nominaliojo-Ø.

Pastaba:

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 123104.

Ašmenys: VHM

Gręžimo gylis iki: 8×D

Smailas kampas: 135 laipsniai

Kotas: DIN 6535 HB su h6

Vidinis aušinimas: taip, su 25 bar

Norma: Gamykliniai standartai

Tolerancija Nominalusis Ø: h7

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Tolerancija Nominalusis Ø: h7

Drožlių griovelio ilgis: 190 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 243 mm

Koto Ø: 20 mm

Pastūma f plienui < 1100 N/mm²: 0,32 mm/aps,

Techninis aprašymas

Pastūma f plienui < 1100 N/mm ²	0,32 mm/aps,
--	--------------

Drožlių griovelio ilgis	190 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalusis \emptyset	19 mm
Koto tolerancija	h6
Tolerancija Nominalusis \emptyset	h7
Koto \emptyset	20 mm
Bendras ilgis L_{viso}	243 mm
Norma	Gamykliniai standartai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis	161,5 mm
Danga	TiN
Ašmenys	VHM
Gręžimo gylis iki	8xD
Smailas kampas	135 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Spalvinis žymėjimas	žalia