



## CNMG 120404, Rūšis: HBT130



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	250092 HBT130
GTIN	4062406256067
Produktų klasė	22D

### Aprašymas

CNMG 120404 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožialaužis: MF

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,15 - 0,45 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 220 m/min

### Techninis aprašymas

Danga	TiCN
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Pastūma $f$	0,15 - 0,45 mm/aps,
Kietlydinys	HBT130
Pagrindinis naudojimas	M
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Kampo spindulys	0,4 mm

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	MF
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 220 m/min
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui