

**HOLEX®**
**VHM labai našus grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiN, Ø h7: 12,2 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	123107 12,2
GTIN	4045197449658
Produktų klasė	12E

**Aprašas**
**Aprašymas:**

**Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.**

**Rekomendacija:**
**Maksimalus gręžimo gylis:**

drožlių griovelio ilgis (žr. lentelę) minus 1,5×nominaliojo-Ø.

**Pastaba:**
**NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!**

**Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 123104.**

Ašmenys: VHM

Gręžimo gylis iki: 8×D

Smailas kampas: 135 laipsniai

Kotas: DIN 6535 HB su h6

Vidinis aušinimas: taip, su 25 bar

Norma: Gamykliniai standartai

Tolerancija Nominalusis Ø: h7

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Tolerancija Nominalusis Ø: h7

Drožlių griovelio ilgis: 133 mm

Bendras ilgis  $L_{\text{viso}}$ : 178 mm

Koto Ø: 14 mm

Pastūma f plienui < 1100 N/mm<sup>2</sup>: 0,26 mm/aps,

**Techninis aprašymas**

Pastūma f plienui < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,26 mm/aps,
--	--------------

Drožlių griovelio ilgis	133 mm
Koto tolerancija	h6
Nominalusis $\emptyset$	12,2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tolerancija Nominalusis $\emptyset$	h7
Koto $\emptyset$	14 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	178 mm
Norma	Gamykliniai standartai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis	114,7 mm
Danga	TiN
Ašmenys	VHM
Gręžimo gylis iki	8×D
Smailas kampas	135 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Spalvinis žymėjimas	žalia