


**CNMG 120404, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250196 HBT020
GTIN	4062406256135
Produktų klasė	22D

**Aprašymas**

CNMG 120404 HBT020 Kietlydinys: HBT020

Drožlialaužis: PM

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,8 - 5 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 280 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 280 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kietlydinys	HBT020
Pjūvio gylis $a_p$	0,8 - 5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	PM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pastūma f	0,1 - 0,45 mm/aps,
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,4 mm
Danga	TiCN
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui