


**CNMG 120408, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250093 HBT020
GTIN	4062406256098
Produktų klasė	22D

Aprašymas

CNMG 120408 HBT020 Kietlydinys: HBT020

Drožlialaužis: PF

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 330 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	P
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 330 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2 mm

Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Drožlialaužis	PF
Kietlydinys	HBT020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Danga	TiCN
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui