


**CNMG 09T304, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250188 HBT020
GTIN	4062406256111
Produktų klasė	22D

**Aprašymas**

CNMG 09T304 HBT020 Kietlydinys: HBT020

Drožlialaužis: PM

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,8 - 5 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 280 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	0,8 - 5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 280 m/min
Pastūma $f$	0,1 - 0,45 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Drožlialaužis	PM

Danga	TiCN
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HBT020
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui